


**LAMPA SEMNALIZARE D = 22 cu LED**


Sunt utilizate la semnalizarea conectarii sau deconectarii aparatelor de comutatie (contactoare, rele etc.). Butoanele si selectoarele se fixeaza pe usa dulapului sau pe orice alta suprafata care permite gaurirea.

Coduri si denumiri

Nr.	Cod MF	Denumire
1	MF0005-00531	LAMPA SMN. D=22 LED RITONI ROSU
2	MF0005-00532	LAMPA SMN. D=22 LED RITONI VERDE
3	MF0005-00533	LAMPA SMN. D=22 LED RITONI GALBEN
4	MF0005-00534	LAMPA SMN. D=22 LED RITONI ALBASTRU
5	MF0005-00535	LAMPA SMN. D=22 LED RITONI ALB

**Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 60947-5-1	
Tensiune nominala	48...230 V ca 50 Hz	
Tensiune de izolatie	690 V	
Curent nominal	0.02 A	
Grad protectie	IP 20	
Protectia bornelor	la atingere directa	
Borne	cleme cu surub	
Sectiune conductor racord	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>	
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C	
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95	

**Cote de gabarit:****Instructiuni de montaj:**

- Se decupeaza un orificiu Ø 22 pe o suprafata care permite gaurirea si fixarea butonului.
- Modulele de contacte / lampa se prind de etrier intr-un surub.
- Lampa de semnalizare se fixeaza pe suprafata de montaj cu ajutorul piulitei.
- Circuitele de comanda se vor proteja cu intreruptoare automate sau sigurante fuzibile.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Alimentarea aparatului se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

**Instructiuni de ambalare:**

- Mai multe produse sunt ambalate intr-o cutie din carton.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.